


## HMC-19F-0400 / HMC-19F-0420 温度差と吸熱量の関係

ハヤシレピック株式会社  
第2事業部

クーラー駆動条件

周囲温度: 10°C、25°C、40°C 駆動電圧: DC12V

HMC-19F-0400 / HMC-19F-0420 温度差と吸熱量



※温度差＝周囲温度－冷却板温度

※このグラフは当社実験値であり、保証値ではございません。参考としてご使用をお願い致します。  
お客様で選定される時は、十分に余裕を持った数値で選定をお願い致します。